


# Линия управления KES-SEC-AC-2,5

№ изделия: 525713

FESTO

Соединяет контроллер мотора SEC-AC-... с любым ПЛК.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Атрибуты кабеля	Стандарт
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 24 V
Класс защиты	IP20
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля	≥ 220 mm
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, тип подключения	Разъем
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Прямой
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, технология подключения	Sub-D
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	25
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	25
Электрическое подключение 2, функция	Сторона контроллера
Электрическое подключение 2, тип подключения	Кабель
Электрическое подключение 2, технология подключения	Открытый конец
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	26
Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода	25
Концы проводов	Разъем кабеля
Структура кабеля	5x(2x0,25)+16x(0,25)
Диаметр кабеля	11 mm
Длина кабеля	2,5 m
Номинальное сечение провода	0,25 mm <sup>2</sup>
Идентификация кабеля	Без держателя маркировочных табличек