

Манометр MA-50-2,5-R1/4-E-RG

№ изделия: 525727

FESTO

С индикацией в бар, настраиваемый красно/зеленый диапазон.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------|---|
| Диапазон индикации [бар] | 0 ... 2,5 bar |
| Соответствует стандарту | EN 837-1 |
| Номинальный размер манометра | 50 |
| Тип конструкции | Манометр с трубкой Бурдона. |
| Тип крепления | Линейный монтаж |
| Рабочая среда | Инертные газы Нейтральные жидкости |
| Operating pressure MPa | 0 ... 0,25 MPa |
| Рабочее давление | 0 ... 2,5 bar |
| Operating pressure | 0 ... 36,25 psi |
| Фактор переменной нагрузки | 0,66 |
| Класс точности измерения | 2,5 |
| Класс защиты | IP43 |
| Температура среды | -20 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -20 ... 60 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Положение штуцера | По центру сзади |
| Пневматическое присоединение | R1/4 |
| Материалы в контакте со средой | Латунь |
| Материал резьбовой заглушки | Латунь |
| Материал корпуса | ABS |
| Материал экрана | PMMA |
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес продукта | 75 g |
| Примечание по рабочей среде | Без ацетилена Без кислорода |