


# Комплектный вакуумный захват ESS-100-GT-G1/4-I

№ изделия: 525987

FESTO

легко заменяется.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Компенсатор высоты для держателя вакуумного захвата	9 mm
Мин. радиус заготовки	135 mm
Условный проход	5,5 mm
диаметр присоски	100 mm
объем присоски	53,9 см <sup>3</sup>
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	круглый, колоколообразный
Форма вакуумного захвата	Круглый глубокий
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Номинальное рабочее давление	-0,7 bar
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Усилие отрыва при 70% вакуума	297 N
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	375 N
Макс. момент затяжки монтажной резьбы	11 Nm
Боковое усилие при номинальном рабочем давлении	183 N
Вес продукта	89,5 g
Тип крепления	Через канал вакуума
Подключение вакуума	G1/4
Цвет	красный/коричневый
Твердость по Шору	72 +/- 5
Материал резьбовой заглушки	Алюминиевый сплав
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	Vulkollan®