


# Комплектный вакуумный захват ESS-80-BT-G1/4-I

№ изделия: 525998

FESTO

легко заменяется.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Компенсатор высоты для держателя вакуумного захвата	10,5 mm
Мин. радиус заготовки	100 mm
Условный проход	2,5 mm
диаметр присоски	80 mm
объем присоски	59,1 см <sup>3</sup>
Положение при сборке	Любое
Форма вакуумного захвата	Круглая, 1.5 гофра
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Номинальное рабочее давление	-0,7 bar
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7::-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	237 N
Боковое усилие при номинальном рабочем давлении	102 N
Вес продукта	87,5 g
Тип крепления	Через канал вакуума
Подключение вакуума	G1/4
Цвет	красный/коричневый
Твердость по Шору	72 +/- 5
Материал резьбовой заглушки	Алюминиевый сплав
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	Vulkollan®