


# Комплект манометров DPA-63-10-MA-SET

№ изделия: 526096

FESTO

для усилителя давления



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	EN 837-1
Номинальный размер манометра	40
Тип конструкции	Манометр с трубкой Бурдона.
Тип крепления	с наружной резьбой
Рабочее давление	10 bar
Класс точности измерения	2,5
Класс защиты	IP43
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Положение при сборке	Любое
Пневматическое присоединение	G1/8
Вес продукта	250 g