

Фильтр-регулятор давления LFR-N1/8-D7-5M-MICRO-H

№ изделия: 526282

Продукт будет снят с производства

FESTO

С резьбовой соединительной плитой и манометром,
полуавтоматический отвод конденсата

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2016 года. Для поиска
альтернативных продуктов используйте Support Portal.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Микро
Серия	D
Положение при сборке	Вертикальный
Степень фильтрации	5 µm
Отвод конденсата	полуавтоматический
Макс. объем конденсата	3 cm ³
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Макс. гистерезис давления	0,3 bar
Стандартный номинальный расход	410 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4] Инертные газы
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	124 g
Тип крепления	с монтажными скобками Опция Линейный монтаж
Пневматическое подключение, канал 1	NPT1/8-27
Пневматическое подключение, канал 2	NPT1/8-27
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	Алюминиевый сплав
Информация о материале, стакан	PC