

Датчик положения SMT-10F-PS-24V-K0,3Q-M8D

№ изделия: 526675

FESTO

Электрический, бесконтактный, PNP, для приводов с 10-мм щелью под датчик, вставляется сверху, с разъемом M8.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Проект | для круглой щели |
| Авторизация | C-Tick с UL us - Listed (OL) |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC |
| Замечания по материалу | Не содержит медь и PTFE |
| Температура окружающей среды | -20 ... 60 °C |
| Выход переключателя | PNP |
| Функция переключающего элемента | Нормально разомкнутый контакт |
| Повторяемость порога переключения | +/- 0,1 mm |
| Время включения | ≤ 0,33 ms |
| Время выключения | 0,3 ms |
| Макс. характеристика контакта DC | 6 W |
| Падение напряжения | 2 V |
| Остаточный ток | 0,06 mA |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Диапазон рабочего напряжения DC | 5 ... 30 V |
| Защищен от смены полярности | для всех электрических соединений |
| Электрическое подключение | Кабель с разъемом M8x1 3-пин |
| Направление выхода | Поперечный |
| Длина кабеля | 0,3 m |
| Информация о материале, оплетка кабеля | PUR |
| Тип крепления | Фиксатор для круглой щели |
| Момент затяжки | 0,2 Nm |
| Вес продукта | 5 g |
| Информация о материале, корпус | PA |
| Рабочий режим дисплея | Желтый светодиод |
| Температура окружающей среды | -5 ... 60 °C |
| Класс защиты | IP65 IP67 |