

Кабель электродвигателя KMTR-AC-X

№ изделия: 526742

FESTO

Для серводвигателей MTR-AC-55/70/100
Длина кабеля может быть от 1 до 25 метров.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C -40 ... 80 °C
Минимальный радиус изгиба кабеля	100 mm
Структура кабеля	4 x 0,25 mm ² + 4 x 1 mm ² С защитой
Информация о материале, оплетка кабеля	PUR