


# Муфта EAMD-32-32-10-16X20-U

№ изделия: 5273329

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	10 mm
Установочный диаметр 2	16 mm
Размер	32
Номинальная длина	32 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	14,5 kgmm <sup>2</sup>
Передаваемый момент	16 Nm
Вес продукта	126 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)