

Блок подготовки воздуха FRC-1/8-D-7-5M-MICRO-H

№ изделия: 527865

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

С резьбовой соединительной плитой и манометром,
полуавтоматический отвод конденсата

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью
введения первых четырех символов маркировки изделия в поле
поиска.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2023 года. Для поиска
альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Размер | Микро |
| Серия | D |
| Фиксатор привода | Поворотная рукоятка с фиксацией |
| Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
| Отвод конденсата | полуавтоматический |
| Тип конструкции | Фильтр-регулятор с манометром пропорциональный стандартный маслораспылитель |
| Макс. объем конденсата | 3 см ³ |
| Степень фильтрации | 5 µm |
| Манометр | с манометром |
| Рабочее давление | 1 ... 10 bar |
| Диапазон давления управления | 0,5 ... 7 bar |
| Макс. гистерезис давления | 0,3 bar |
| Стандартный номинальный расход | 160 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 149 g |
| Тип крепления | Линейный монтаж с принадлежностями |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/8 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/8 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал стакана | PC |