

Модуль разветвления MS6-FRM-1/4-Y-Z

№ изделия: 529859

FESTO

Включает реле давления без индикатора, направление потока
справа налево.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Структура проекта	Модуль ответвления
Рабочее давление	0 ... 12 bar
Стандартная номинальная пропускная способность в направлении главного потока 1->2	4.200 l/min
Стандартный номинальный расход, отвод вверх	6.000 l/min
Стандартный номинальный расход, отвод вниз	6.400 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	736 g
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Пневматическое подключение, канал 3	G1/2
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление