

Фланец электродвигателя EAMF-A-44A/B-57A

№ изделия: 530081

FESTO

Для электромеханического привода с шаговым мотором




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	77 g
Код интерфейса, двигатель	57A
Код интерфейса, корпус муфты	44A 44B
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)