

Муфта EAMC-B-19-24-6-6.35

№ изделия: 530086

FESTO

Для электромеханического привода с шаговым мотором




Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	6 mm
Установочный диаметр 2	6,35 mm
Размер	19
Номинальная длина	24 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	8.000 1/min
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	0,47 kgmm ²
Передаваемый момент	1,5 Nm
Вес продукта	12 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)