

Муфта EAMC-30-35-6-6.35

№ изделия: 530087

FESTO

Для электромеханического привода с шаговым мотором



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---------------------------------|---|
| Установочный диаметр 1 | 6 mm |
| Установочный диаметр 2 | 6,35 mm |
| Размер | 30 |
| Номинальная длина | 35 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Макс. скорость | 8.000 1/min |
| Температура хранения | -25 ... 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 % |
| Температура окружающей среды | -25 ... 60 °C |
| Массовый момент инерции | 6,1 kgmm ² |
| Передаваемый момент | 7,5 Nm |
| Вес продукта | 45 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |