

Корпус муфты EAMK-A-F28-44A

№ изделия: 530468

FESTO

Для привода DGEA...




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Код интерфейса, привод	F28
Код интерфейса, корпус муфты	44A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)