

Быстроразъемная розетка KD3-CN-6

№ изделия: 531631
Продукт будет снят с производства

FESTO

Самозапирающийся

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2019 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	4,9 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 12 bar
Стандартный номинальный расход	387 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	27 g
Пневматическое подключение, канал 1	CN-6
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)