

# Быстроразъемный штекер KSS6-CK-13


№ изделия: 531699

Продукт будет снят с производства

FESTO

Для самозапирающихся безопасных соединений по ISO 4414

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	7,85 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 12 bar
Стандартный номинальный расход	1.697 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Авторизация	BIA TÜV
Вес продукта	50 g
Пневматическое подключение, канал 1	CK-13
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)