



# Модуль разветвления MS4N-FRM-1/4

№ изделия: 531949

FESTO

Направление потока: слева направо.



## Таблица данных

| Характеристика  | Значение  |
|---|---|
| Положение при сборке  | Любое   |
| Тип конструкции   | Модуль ответвления  |
| Рабочее давление  | 0 ... 14 bar  |
| Стандартная номинальная пропускная способность в направлении главного потока 1->2 | 4.600 l/min   |
| Стандартный номинальный расход, отвод вверх                                       | 1.500 l/min   |
| Стандартный номинальный расход, отвод вниз  | 1.500 l/min   |
| Рабочая среда   | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Инертные газы      |
| Примечание по рабочей среде   | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)       |
| Классификация сопротивления коррозии CRC  | 2 - Средняя стойкость к коррозии  |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура хранения  | -10 ... 60 °C   |
| Безопасны для пищевых продуктов   | См. Дополнительную информацию о материале                                   |
| Температура среды   | -10 ... 60 °C   |
| Температура окружающей среды  | -10 ... 60 °C   |
| Вес продукта  | 165 g   |
| Пневматическое подключение, канал 1   | 1/4 NPT   |
| Пневматическое подключение, канал 2   | 1/4 NPT   |
| Пневматическое подключение, канал 3   | 1/4 NPT   |
| Пневматическое присоединение, канал 4   | 1/4 NPT   |
| Замечания по материалу  | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса  | Алюминиевое литье под давление  |