

Штекер FBS-SUB-9-GS-DP-B

№ изделия: 532216

FESTO

Для PROFIBUS



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	20 mm
Высота	62 mm
Длина	61 mm
Протокол	PROFIBUS
Элементы управления	DIL переключатели
Дополнительные функции	Выключение следующего сегмента шины
Вес продукта	60 g
Интерфейс Fieldbus	2x 2 подпружиненных клеммы
Допустимый диаметр кабеля	5 ... 10 mm
Класс защиты	IP65 IP67 в собранном состоянии по IEC 60529
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	95 % не конденсирующий
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA с армированием
материал накидной гайки	Латунь
Материал винтов	Сталь
Материал уплотнений	NBR