

Checkbox CHB-C-C

№ изделия: 532271

FESTO

Компактная конструкция




Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. диаметр изделия	25 mm
Функция подсчета	Нет
Класс защиты	IP64
Подключение датчика	По спецификации RS 485
Ширина	60 mm
Высота	260 mm
Длина	150 mm
Макс. длина изделия	Зависит от скорости ленты конвейера и требуемого разрешения
Мин. диаметр изделия	0,5 mm
Мин. длина изделия	1 mm
Выходы	Хорошая деталь, правильно ориентированная Хорошая деталь, неправильно ориентированная Некорректная деталь Система управления конвейерным оборудованием Управление конвейерной лентой / готовность
Входы	Встроенный датчик 1
Макс. кол-во различных ориентаций на тип памяти	8
Макс. кол-во типов памяти	1
Предварительный выбор количества	Программное обеспечение CheckKon
Внутренний предохранитель	Предохранитель на 8 А
Ограничение электронного выхода	700 mA
Макс. общий ток на разъеме ПЛК	1 А
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Потребление тока при отсутствии нагрузки на выходах	750 mA
Допустимые колебания напряжения	+/- 15 %
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Окружающие условия	Сухой Защита от внешних источников света Максимально чистый окружающий воздух
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Разрешающая способность камеры	6/100 mm
Время экспонирования	128 ... 1.024 µs
Интерфейс диагностики	RS 232 интерфейс 115 Kbaud Розетка разъема M12x1 4-пин