

Шинное соединение FBA-2-M12-5POL-RK

№ изделия: 533118

FESTO

Для PROFIBUS, 2 каждый M12, обратный ключ




Таблица данных

Характеристика	Значение
Вес продукта	80 g
Интерфейс Fieldbus	Socket and plug, M12x1, 5-pin, B-coded
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	95 % не конденсирующий
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал уплотнений	NBR