

Крышка VMPA-KMS-H

№ изделия: 533198

FESTO

Для многополюсного подключения пневмоострова MPA-S.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	DIN 41652
Частота соединения	50
Вес продукта	71 g
Электрическое подключение	Разъем/розетка
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Угловой
Электрическое подключение 1, технология подключения	Sub-D
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	25
Электрическое подключение 1, тип монтажа	3x M3 screws
Электрическое подключение 2, функция	Сторона контроллера
Электрическое подключение 2, технология подключения	Обжимной контакт
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Номинальное рабочее напряжение AC	3 V
Импульсная мощность	1 kV
Диаметр кабеля	6 ... 12 mm
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-25 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Материал корпуса	PA
Цвет корпуса	Серый
материал накидной гайки	PA
Материал уплотнений	CR NBR
Материал электрического контакта	Позолоченный медный сплав