

# Штуцер с цанговым соединением QB-M5-1/4-U-M

№ изделия: 533212

FESTO

наружная резьба с внешним шестигранником.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	0,098 "
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Проект	Прямое исполнение
Размер контейнера	10
Operating pressure for entire temperature range	0,095 ... 1 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13,775 ... 145 psi
Морская классификация	см. сертификат
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Номинальный момент затяжки	0,5 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 10 %
Вес продукта	0,31 oz
Тип крепления	External hexagon A/F 13
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба M5
Пневматическое подключение, канал 2	для шлангов, наружный диаметр 1/4"
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Цвет отпускающего кольца	Серый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PBT
Материал резьбового уплотнения	NBR
Материал отпускающего кольца	POM
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая