

Электронный модуль VMPA1-FB-EMG-8

№ изделия: 533361

FESTO

Для пневмоострова MPA-S с подключением fieldbus, для 8 катушек, электрически изолированных.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Диагностика	Низкое напряжение, распределители
Макс. количество распределителей	4
Макс. кол-во электромагнитных катушек	8
Собственное потребление тока при напряжении нагрузки	23 mA
Собственное потребление тока при рабочем напряжении	8 mA
Номинальный ток обрыва на катушку	58 mA до 24 мс
Номинальный ток с уменьшением тока	9 mA после 24 ms
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии (встроенные)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	20 g
Материал корпуса	POM
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)