

Спиральный полимерный шланг PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

№ изделия: 533464

FESTO

Очень гибкий, с усилением, превосходная стойкость к гидролизу



Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочая длина	4,8 m
Наружный диаметр	9,5 mm
Длина блока	1,165 m
Радиус гибки по отношению к расходу	50 mm
Внутренний диаметр	6,4 mm
Диаметр катушки	42 mm
Кол-во обмоток	50
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 15 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 60 °C
Вес продукта	340 g
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	Наружная резьба G1/4
Цвет	голубой
Твердость по Шору	A 87 +/-3
Материал соединительной резьбы	Латунь Никелирование
материал защиты от изгиба	POM
Материал шланга	TPE-U(PU)