

Накидная гайка МСК-РК-4-KD

№ изделия: 533673

FESTO

Металлическая версия



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Внутренняя резьба M10x1
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,2 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 174 psi
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Пневматическое подключение, канал 1	Для шлангов с наружным диаметром 6 мм для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 4 мм
материал накидной гайки	Wrought aluminium alloy, nickel-plated
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)