


# Шаровой кран VARB-3/4-F-63-F0304-CR

№ изделия: 534314

FESTO

Стойкий к коррозии и кислотам



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Структура проекта	2-ходовой шаровой кран
Тип управления	механический
Тип уплотнения	мягкий
Тип крепления	Линейный монтаж
Присоединение запорного клапана	Rp3/4
Расположение отверстий на фланце	F03 F04
Внутренний диаметр	20 mm
Номинальный внутренний диаметр DN	20
Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура	63
Приводной момент	13 Nm
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [:-:-] Инертные газы Вода Нейтральные жидкости
Температура среды	-10 ... 180 °C
Расход Kv	46 м3/h
Информация о материале, корпус	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала корпуса	1.4408
Информация о материале, уплотнения шланга	FPM PTFE
Информация о материале, шар	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала шара	1.4401
Информация о материале вала	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала вала	1.4401
Вес продукта	800 g
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU руководством по устройству
Классификация сопротивления коррозии CRC	3