


# Шаровой кран VARB-1-F-63-F0405-CR

№ изделия: 534315

FESTO

Стойкий к коррозии и кислотам



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Структура проекта	2-ходовой шаровой кран
Тип управления	механический
Тип уплотнения	мягкий
Тип крепления	Линейный монтаж
Присоединение запорного клапана	Rp1
Расположение отверстий на фланце	F04 F05
Внутренний диаметр	25 mm
Номинальный внутренний диаметр DN	25
Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура	63
Приводной момент	17 Nm
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [:-:-] Инертные газы Вода Нейтральные жидкости
Температура среды	-10 ... 180 °C
Расход Kv	72 м3/ч
Информация о материале, корпус	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала корпуса	1.4408
Информация о материале, уплотнения шланга	FPM PTFE
Информация о материале, шар	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала шара	1.4401
Информация о материале вала	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала вала	1.4401
Вес продукта	1.200 g
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU руководством по устройству
Классификация сопротивления коррозии CRC	3