

# Корпус муфты EAMK-A-F47-64A

№ изделия: 534395

FESTO

Для электромеханических приводов с зубчатым ремнем DGE-...-RF



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Код интерфейса, привод	F47
Код интерфейса, корпус муфты	64A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)