

Встроенный концевой выключатель DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO

№ изделия: 534471

FESTO

Для неполноповоротных приводов с интерфейсом для сборки по VDI/VDE 3845

Подходит для всех неполноповоротных приводов DAPS, а для DRD/DRE только для размеров с 4 по 225. Для приводов DRD/DRE размером 1,2 и с 375 по 880 можно установить только с адаптером DAPZ-SBZ-...




Таблица данных

Характеристика	Значение
Допустимый диаметр кабеля	8 ... 13 mm
Основан на стандарте	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Проект	Круглый
Положение при сборке	Любое
Защита от короткого замыкания	Пульсирующий
Функция переключающего элемента	Нормально разомкнутый контакт
Защищен от смены полярности	для всех электрических соединений
Принцип измерения	Индуктивный
Индикатор позиции переключения	Да
Диапазон рабочего напряжения DC	10 ... 30 V
Напряжение изоляции	50 V
Макс. выходной ток	200 mA
Выход переключателя	PNP
Импульсная мощность	0,8 kV
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C
Электрическое подключение	Вворачиваемый терминал Вставной
Резьбовое подключение кабеля	M20x1,5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, уплотнения шланга	EPDM
Примечания по материалу покрытия корпуса	PC
Примечания по материалу корпуса разъема	PA
Примечания по материалу для консоли	PA