

# Регулятор давления MS12N-LR

№ изделия: 535024

FESTO

С NPT резьбой

Примерное  
представление



## Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Размер	12
Серия	MS
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка с фиксацией Поворотная рукоятка со встроенной фиксацией с принадлежностями, блокируемый
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Мембранный регулятор с пилотным управлением
Функция контроллера	Постоянная выходного давления с компенсацией начального давления со вторичным сбросом с обратным протоком
Манометр	с манометром
Operating pressure МПа	0,08 ... 2,1 МПа
Рабочее давление	0,8 ... 21 bar
Диапазон давления управления	0,15 ... 16 bar
Расход, сброс	≤ 600 l/min
Стандартный номинальный расход	12.000 ... 22.000 l/min
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Тип крепления	Линейный монтаж с монтажными скобками Опция
Материал крышки	PA
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал нижней крышки	Алюминиевый сплав
Материал уплотнений	NBR
Материал пружины	Пружинная сталь
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление
Материал мембраны	NBR
Материал стержня клапана	Алюминиевый сплав NBR Легированная сталь, нержавеющая