

Клапан плавного пуска MS12N-DE

№ изделия: 535039

FESTO

С NPT резьбой



Примерное
представление

Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Функция быстрого выхлопа	дросселирующий
Тип управления	электрический
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	защелкиваемый Толкающий
Тип конструкции	Седло поршня
Тип сброса	механическая пружина
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Питание пилотного каскада	Внутренний
Направление потока	неревверсивный
Функция распределителя	2/2
Индикатор позиции переключения	с принадлежностями
Рабочее давление	3 ... 16 bar
Стандартный номинальный расход	25.000 ... 42.000 l/min
Рабочий цикл	100 %
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 50 °C
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Вес продукта	3.800 g
Отображение статуса сигнала	с принадлежностями
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление