

Пневоостров CPA10-ASI-VI

№ изделия: 535847

FESTO

Ширина 10 мм.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Примерное
представление

Таблица данных

~ConfIndependentDatasheet

Характеристика	Значение
Функция распределителя	2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный 2x3/2, Н.З., моностабильные 2x3/2, Н.О., моностабильные 5/2 моностабильный 5/2 бистабильный 5/3 под давлением в нейтральной позиции 5/3 выхлоп в нейтральной позиции 5/3 Н.З.
Стандартный номинальный расход	300 l/min
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Электрическое подключение	AS-Interface
Макс. количество распределителей	8
Макс. кол-во зон давления	4
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Ширина	10 mm
Класс защиты	IP65
Монтажный шаг	10 mm
Тип управления	электрический
Тип пневоострова	12
Структура проекта	Каретка поршня
Питание пилотного каскада	внешний Внутренний
Структура пневоострова	модульный и расширяемый
Индикатор позиции переключения	LED
Пилотное давление	3 ... 8 bar
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура среды	-5 ... 50 °C