

Катушка электромагнитная MSFW-110-50/60-EX

№ изделия: 536933

FESTO

С рифленой гайкой и пружинной шайбой.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Мин. время срабатывания	10 ms
Рабочий цикл	100 %
Фактор мощности $\cos \{\phi\}$	0,7
Характеристики катушки	110 V AC: 50/60 Гц, мощность переключения 9 VA, мощность удержания 7 VA
Допустимое колебание частоты	+/- 5 %
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX) в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
Категория ATEX Газ	II 3G
Категория ATEX Пыль	II 3D
Взрывозащита типа "Газ"	Ex nA IIC T4 X Gc
Врывозащита типа "Пыль"	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Взрывобезопасная температура окружающей среды	-5 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 40 °C
Макс. момент затяжки, штекерная розетка	0,4 Nm
Вес продукта	55 g
Электрическое подключение	3-пин Контакты для MSSD-F
Тип крепления	С рифленой гайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал электромагнитной катушки	Duroplast Медь Сталь
материал оплетки	Медь