



# Модуль разветвления MS4-FRM-1/8-I

№ изделия: 536965

FESTO

Со встроенным обратным клапаном, направление потока: слева направо



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Структура проекта	Модуль ответвления С функцией ответной реакции
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Стандартная номинальная пропускная способность в направлении главного потока 1->2	1.200 l/min
Стандартный номинальный расход, отвод вверх	500 l/min
Стандартный номинальный расход, отвод вниз	500 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	160 g
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Пневматическое подключение, канал 3	G1/4
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/4
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление