


# Коллектор VABM-B6-E-G12-2

№ изделия: 537506

FESTO

Для распределителей VUVB.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	21 mm
Макс. количество распределителей	2
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Макс. момент затяжки, монтаж на H-рейке	1,5 Nm
Макс. момент затяжки, установка распределителя	2 Nm
Макс. Момент затяжки, монтаж на стене	5 Nm
Вес продукта	460 g
Подвод пилотного воздуха 12/14	G1/8
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 3	G1/2
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, коллекторная плита	Алюминиевый сплав