

Заглушка QSPC18

№ изделия: 537533

FESTO

Для закрытия каналов на распределителях или плитах-заглушках.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	10
Полный диапазон температур рабочего давления	0,9 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура среды	-5 ... 50 °C
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	5 g
Пневматическое подключение, канал 1	Картридж 18 мм
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, заглушка	Усиленный полиамид
Информация о материале, разделительный элемент	Сталь
Информация о материале, O-кольцо	NBR