

Фильтр-регулятор давления LFR-1/8-DB-7-O-MINI-H

№ изделия: 537649

FESTO

Макс. выходное давление. 7 бар, без манометра, степень фильтрации 40 мкм.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Mini
Ширина	44 mm
Серия	DB
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка с фиксацией
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	40 μm
Отвод конденсата	полуавтоматический
Тип конструкции	Фильтр-регулятор без манометра
Функция контроллера	со вторичным сбросом с обратным протоком
Манометр	Подготовка для G1/8
Рабочее давление	1,5 ... 10 bar
Диапазон давления управления	0,5 ... 7 bar
Макс. гистерезис давления	0,5 bar
Стандартный номинальный расход	≥ 700 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:8:4] Инертные газы
Температура среды	-5 ... 50 °C
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	200 g
Тип крепления	Опция Линейный монтаж со сквозным отверстием с монтажными скобками
Присоединение манометра	G1/8
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, поворотная рукоятка	ПОМ
Информация о материале, фильтр	PE
Информация о материале, корпус	РА с армированием
Информация о материале, стакан	РС