

# Осушитель воздуха мембранный MS4N-LDM-1/4-RD-P2


№ изделия: 537864

FESTO

Пониженная точка росы под давлением, с металлическим стаканом,  
направление потока: слева направо

Снимается, доступен до конца 2006

Внимание: Чтобы гарантировать долгую и безаварийную службу  
устройства, воздух следует очистить с помощью микрофильтра 0,  
01 µm (оставшиеся частички < 0,1 µm, содержание масла < 0,1 мг  
на кубометр)!



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	4
Серия	MS
Позиция сборки	Вертикальный +/- 5°
Структура проекта	Мембранный осушитель
Кожух колбы	встроен как металлическая оболочка
Входное давление 1	3 ... 8,5 bar
Стандартный номинальный расход	100 l/min
Рабочая среда	Luftqualitätsklasse 1:7:2 nach DIN ISO 8573-1
Снижение точки росы под давлением	13 °C
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-20 ... 55 °C
Температура среды	5 ... 55 °C
Окружающая температура	5 ... 55 °C
Вес продукта	640 g
Тип крепления	Опция Линейный монтаж с принадлежностями
Пневматическое соединение, канал 1	NPT1/4-18
Пневматическое соединение, канал 2	NPT1/4-18
Информация о материале, корпус	Штампованный алюминий
Информация о материале стакана	Обработанный алюминиевый сплав