

Линия управления KES-MS-1-SUB-9-10

№ изделия: 537925
Продукт будет снят с производства

[Подходит для MTR-DCI-...](#)

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Идентификация кабеля	Без держателя маркировочных табличек
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Прямой
Электрическое подключение 1, технология подключения	Sub-D
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	9
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	9
Электрическое подключение 2, функция	Сторона контроллера
Электрическое подключение 2, тип подключения	Кабель
Электрическое подключение 2, технология подключения	Открытый конец
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	10
Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода	9
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 24 V
Длина кабеля	10 m
Атрибуты кабеля	Пригоден для кабельных цепей
Радиус изгиба, фиксированный монтаж кабеля	≥ 28 mm
Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля	≥ 51 mm
Диаметр кабеля	6,8 mm
Структура кабеля	10x0,14 С защитой
Номинальное сечение провода	0,14 mm ²
Концы проводов	Клеммник
Класс защиты	IP54
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии