


# Электронный модуль VMPA2-FB-EMS-4

№ изделия: 537983

FESTO

Для пневмоострова MPA-S с подключением fieldbus для 4 катушек распределителей, без электрической изоляции.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Диагностика	Низкое напряжение, распределители
Макс. количество распределителей	2
Макс. кол-во электромагнитных катушек	4
Собственное потребление тока при напряжении нагрузки	3 mA
Собственное потребление тока при рабочем напряжении	8 mA
Номинальный ток обрыва на катушку	99 mA до 24 мс
Номинальный ток с уменьшением тока	18 mA после 24 мс
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии (встроенные)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	20 g
Материал корпуса	POM
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)