

Электронный модуль VMPA1-MPM-EMM-4

№ изделия: 537987

FESTO

Для пневмоострова MPA-S с многополюсным подключением, для 4 катушек.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. количество распределителей	4
Макс. кол-во электромагнитных катушек	4
Номинальный ток обрыва на катушку	80 mA до 25 мс
Номинальный ток с уменьшением тока	25 mA после 25 мс
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии (встроенные)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	20 g
Материал корпуса	POM
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)