

Катушка электромагнитная MSFG-24DC-KX-M-EX

№ изделия: 538215

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.

Длина кабеля может быть от 1 до 99 метров.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Индикатор позиции переключения	Нет
Мин. время срабатывания	10 ms
Рабочий цикл	100%
Характеристики катушки	24 V DC: 4.3 W
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Категория АТЕХ Газ	II 2G
Взрывозащита типа "Газ"	Ex mb II T5
Категория АТЕХ Пыль	II 2D
Взрывозащита типа "Пыль"	Ex tD A21 IP65 T95°C
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU)
Взрывобезопасная температура окружающей среды	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Сертификационный департамент	РТВ ОЗ АТЕХ 2098 X
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX)
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-20 ... 40 °C
Вес продукта	170 g
Электрическое подключение	Кабель
Длина кабеля	< 85 m
Номинальное сечение провода	0,75 mm ²
Тип крепления	С рифленой гайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, катушка	Алюминий Эпоксидная смола Медь Сталь
Информация о материале, обмотка	Медь