

Соединительный кабель NEBV-S1G25-K-5-N-LE25

№ изделия: 538226

FESTO

Для многополюсного подключения пневмоострова VTUB, с разъемом Sub-D, 25-полюсный.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	4-40 UNC-2B
Вес продукта	910 g
Электрическое присоединение 1	Sub-D разъем, 25-контактный
Электрическое присоединение 2	Открытый конец, 25-проводный
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Длина кабеля	5 m
Атрибуты кабеля	Стандарт
Минимальный радиус изгиба кабеля	105 mm
Диаметр кабеля	10,5 mm
Структура кабеля	20x0,25+5x0,34
Класс защиты	IP65 IP67 в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Материал оплетки кабеля	PVC
Материал корпуса	PBT
материал накидной гайки	PA
Материал уплотнений	TPE-O