

Узел фиксации КЕС-16-S

№ изделия: 538242

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Тип зажима с направлением действия	с обоих концов Зажим пружиной, разжим сжатым воздухом
Функция безопасности	Stopping a linear movement
Уровень представления (PL)	Kat. 1, PLc
Рабочее давление	3,8 ... 8 bar
Макс. допустимое тестовое давление	10 bar
Минимальное давление сброса	3,8 bar
Круглый материал для зажима	16 mm
Авторизация	IFA
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по машиностроению
Сертификационный департамент	IFA 1504155
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Статическое усилие удержания	1.300 N
Вес продукта	1.860 g
Тип крепления	с внутренней резьбой с принадлежностями
Отпускающее присоединение, зажимной модуль	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR TPE-U(PU)
Материал пружины	Легированная сталь
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Материал рычага прижима	Инструментальная сталь
Материал поршня	Алюминиевый сплав