

Датчик расхода SFEV-R0010-L-2PD-K1

№ изделия: 538551

FESTO

Отдельный дисплей для датчиков расхода SFET-F и SFET-R




Таблица данных

Характеристика	Значение
Авторизация	RCM Mark
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Выход переключателя	2xPNP
Функция переключения	Оконный режим Компаратор порогового значения
Функция переключающего элемента	Нормально замкнутый контакт Нормально разомкнутый контакт
Аналоговый выход	1 - 5 V
Сопротивление нагрузки	50 kOhm
Диапазон индикации	-0,1 ... 0,1 l/min
Диапазон рабочего напряжения DC	12 ... 24 V
Электрическое подключение	Кабель
Длина кабеля	1 m
Информация о материале, оплетка кабеля	PVC
Тип крепления	с монтажными скобками
Вес продукта	70 g
Информация о материале, корпус	PA
Тип дисплея	31-символьный, буквенный
Класс защиты	IP40
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии