

Датчик расхода SFEV-R1000-L-2ND-K1

№ изделия: 538561

FESTO

Отдельный дисплей для датчиков расхода SFET-F и SFET-R



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Авторизация | RCM Mark |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC |
| Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества |
| Температура окружающей среды | 0 ... 50 °C |
| Выход переключателя | 2xNPN |
| Функция переключения | Оконный режим Компаратор порогового значения |
| Функция переключающего элемента | Нормально замкнутый контакт Нормально разомкнутый контакт |
| Аналоговый выход | 1 - 5 V |
| Сопротивление нагрузки | 50 kOhm |
| Диапазон индикации | -10 ... 10 l/min |
| Диапазон рабочего напряжения DC | 12 ... 24 V |
| Электрическое подключение | Кабель |
| Длина кабеля | 1 m |
| Информация о материале, оплетка кабеля | PVC |
| Тип крепления | с монтажными скобками |
| Вес продукта | 70 g |
| Информация о материале, корпус | PA |
| Тип дисплея | 31-символьный, буквенный |
| Класс защиты | IP40 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |