

# Силовой кабель KPWR-MC-1-SUB-15HC-2,5



№ изделия: 538914

Продукт будет снят с производства

FESTO

Для подключения питания к нагрузке и логике.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2020 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Идентификация кабеля	Без держателя маркировочных табличек
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Прямой
Электрическое подключение 1, технология подключения	Sub-D Mixed
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	7
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	6
Электрическое подключение 2, функция	Сторона контроллера
Электрическое подключение 2, тип подключения	Кабель
Электрическое подключение 2, технология подключения	Открытый конец
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	6
Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода	6
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 24 V
Длина кабеля	2,5 m
Атрибуты кабеля	Пригоден для кабельных цепей
Радиус изгиба, фиксированный монтаж кабеля	≥ 50 mm
Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля	≥ 100 mm
Диаметр кабеля	10 mm
Структура кабеля	2x2,5+2x(2x0,34) С защитой
Номинальное сечение провода	0,34 mm <sup>2</sup> 2,5 mm <sup>2</sup>
Концы проводов	Клеммник
Класс защиты	IP54
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	0 ... 40 °C -25 ... 60 °C
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Материал оплетки кабеля	TPE-U(PUR)
Материал изоляции	TPE-E