

Поводок FKC-32

№ изделия: 538961

FESTO

для линейного привода DGC-G.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	32
Радиальное отклонение +/-	2,5 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Кратковременная макс. допустимая нагрузка в направлении усилия +/-	3.000 N
Длительная макс. допустимая нагрузка в направлении усилия +/-	1.400 N
Вес продукта	122,3 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шарнира	PA с армированием
Материал штифта с полукруглой головкой	Легированная сталь
Материал плиты	Алюминиевый сплав