

Уменьшение хода HGPL-HR-40

№ изделия: 539094

FESTO

Для длинноходовых захватов HGPL-...




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40
Диапазон настройки крайних положений/хода	40 mm
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Вес продукта	455 g
Тип крепления	Ввернут в захват
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал плиты	Алюминиевый сплав